




cristal
led • inox

01

APRESENTAÇÃO



RALO DE FUNDO RETANGULAR
152 x 284 mm



RALO DE FUNDO RETANGULAR
108 x 284 mm

O único Ralo de Fundo Retangular do mercado que atende às exigências de segurança da normativa ANBT NBR 10339-2018.

Disponível em duas opções de tamanho: 152x284mm e 108x284mm.

Nossos ralos de fundo contam com a mais nova tecnologia em segurança para banhistas, eles contam com sistema de anti-turbilhão, anti-aprisionamento e difusor para estabilização do fluxo da água, se tornando mais seguro para os banhistas que se aproximarem do mesmo, evitando aprisionamento de cabelo e membros do corpo.




DIMENSÕES


02

DIMENSÕES

2.1 RALO DE FUNDO RETANGULAR ENCAIXE 152x284



2.2 RALO DE FUNDO RETANGULAR ENCAIXE 108x284





ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Especificações Mecânicas

Material do Corpo

Aço Inox 316L

Acabamento do Corpo

Polido Espelhado

Dimensões

108x284mm

152x284mm

Encaixes

Sobrepôr em Contramarco

Vazão Nominal

108X284mm: 20m³/h152x284mm: 25m³/h

04

INSTALAÇÃO

04 INSTALAÇÃO DO RALO DE SOBREPOR

4.1 INSTALAÇÃO RALO RETANGULAR DE SOBREPOR EM CONTRAMARCO

O Contramarco deve ser chumbado no chão rente ao revestimento.

Em seguida coloque o ralo sobre o contramarco e parafuse como mostra figura abaixo.



Abertura para inserção do parafuso para prender a grelha ao contramarco

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GARANTIAS:

O termo de garantia dos produtos da Cristal Led Inox pode ser encontrado em: <https://www.cristalledeinox.com.br>

NORMAS:

Deverá ser respeitada a Norma ABNT NBR10339-2018

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- De acordo com a normativa da ABNT NBR 10339-2018, devem ser usados pelo menos dois ralos de fundo a um mínimo de 1,5m de distância um do outro com balanceamento hidráulico.
- Para garantir funcionamento correto dos ralos de fundo, deverá ser respeitada a vazão máxima nominal por ralo de fundo.
- Todos os ralos de fundos de encaixe devem ser colados com Cola Epoxi Araldite.
- Caso seja necessário realizar alguma manutenção ou reposicionamento dos dispositivos será preciso aquecer seu centro por alguns segundo usando um soprador de calor até que a cola fique maleável, permitindo a remoção ou manuseio do dispositivo.
- Contramarco vendido separadamente



cristal
led • inox

Site

www.cristalledeinox.com.br

Telefone

(12) 3896-2831

E-mail

atendimento@cristalled.com.br



cristal
led • inox

Site

www.cristalledeinox.com.br

Telefone

(12) 3896-2831

E-mail

atendimento@cristalled.com.br